



Connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Calotta, Variante 5 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	1962540000
Tipo	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	78 mm	Profondità (pollici)	3.0709 inch
Posizione verticale	26.7 mm	Altezza (pollici)	1.0512 inch
Larghezza	26.7 mm	Larghezza (pollici)	1.0512 inch
Peso netto	76.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6bl, 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Standard generali


Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 5 N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni

Disegno quotato



Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione	
N. d'ordine	1962730000	Versione	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/
GTIN (EAN)	4032248654017	Versione	TIA T568 B, PROFINET
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione	
N. d'ordine	1962720000	Versione	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
GTIN (EAN)	4032248644834		
CPZ	10 ST		

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V05M	Versione	
N. d'ordine	1968920000	Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692668		
CPZ	10 ST		

Custodia vuota



Connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Versione	
N. d'ordine	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106	
GTIN (EAN)	4050118378610		
CPZ	1 ST		