

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 1, giunto di SCRJ su 2*SC, Singlemode
N. d'ordine	<a href="#">1963440000</a>
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
CPZ	10 Pieza

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	36.6 mm	Profondità (pollici)	1.4409 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	62.1 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

**Dati generali**


Descrizione articolo	Variante 1, giunto di SCRJ su 2*SC	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Singlemode
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Collegamento 1	SC
Collegamento 2	SCRJ	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB

**Standard generali**


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Disegni****Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Disegno dettagliato**

Spessore della parete durante l'utilizzo  
del collegamento a vite centrale

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipò	IE-BP-V01P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1965700000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248653928	
CPZ	10 ST	