

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
SC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 1, giunto di SCRJ su 2*SC, Multimode
N. d'ordine	1964450000
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
CPZ	10 Pieza

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	36.6 mm	Profondità (pollici)	1.4409 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	6.05 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Dati generali


Descrizione articolo	Variante 1, giunto di SCRJ su 2*SC	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Multimode
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1	SC
Collegamento 2	SCRJ	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato

Spessore della parete durante l'utilizzo
del collegamento a vite centrale

Accessori

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipò	IE-BP-V01P	Versione
N. d'ordine	1965700000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248653928	
CPZ	10 ST	