


**IE-OM-V01M-K11-1S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione, versione per connettori a baionetta  
Var.1 secondo IEC 61076-3-106 in metallo

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Presa di collegamento, IP67, Variante 1, 1 porta, diritto
N. d'ordine	<a href="#">1966300000</a>
Tipo	IE-OM-V01M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658497
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2.9527 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	460 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

## Dati generali

Colori	grigio	Materiale base della custodia	AL-Si 12
Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, Montaggio a muro	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

## Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 1


## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Disegno quotato**



**Disegno**



## RJ45

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1963840000</a>		connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894		
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1963830000</a>		connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159		
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1962850000</a>		connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053		
CPZ	10 ST		

## Sets - RJ45

Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto RJ45



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1963120000</a>		Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651627		EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST		