

EM 8/30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il marcatore per terminali di fissaggio EM 8/30 è adatto alla siglatura dei terminali di fissaggio WEW 35/2 e ZEW 35/2 e anche come portacartellini di gruppo per i morsetti Serie W. EM 8/30 può contenere marcatori ad innesto ESO 7/ESO 7P. La tasca protegge in modo affidabile la stampa di identificazione dalle sollecitazioni ambientali. I marcatori ad innesto si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Passo in mm (P): 7.20 Weidmueller, trasparente
N. d'ordine	1806120000
Tipo	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	32.4 mm	Altezza (pollici)	1.2756 inch
Larghezza	7.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2835 inch
Peso netto	0.6 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale		
Larghezza	7.2 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	trasparente		
Alogeni	No		
Materiale di base	polipropilene		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente	
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker		
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C		
Applicazione / Produttore	Weidmueller		


Marcatori per connettori

Passo in mm (P) 7.20 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

neutra



Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiere.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30

ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S


ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 6/30 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1045570000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248779475	
CPZ	80 ST	
Tipo	ELS 6/30 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	1045580000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248779482	
CPZ	80 ST	

ELS 6/30



ELS

Le targhette ELS sono speciali etichette a inserto non adesive per i segnacavi WKM e i portacartellini di gruppo. Il poliestere opaco, sottile ma resistente allo strappo, offre un'ottima capacità di etichettatura e un'eccellente leggibilità. Utilizzate insieme alle guaine idrorepellenti WKM, garantiscono l'identificazione di lunga durata dei cavi anche negli ambienti più difficili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 6/30 MM WS	Versione
N. d'ordine	2009980000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118396850	
CPZ	3000 ST	
Tipo	ELS 6/30 MM GE	Versione
N. d'ordine	2010620000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118397178	
CPZ	3000 ST	

Accessori

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	1607720000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206116	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	1634780000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190273361	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	1670400000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430726	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	1670390000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190430719	
CPZ	10 ST	