


**BEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

La spina per componenti viene utilizzata per integrare un componente elettronico in una morsettiera di sezionamento. Dopo aver saldato il componente elettronico, la spina può essere integrata nell'area di disconnessione dei nostri morsetti sezionatori e quindi cambia il morsetto sezionatore in un morsetto modulare con componente elettronico integrato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Spina componente
N. d'ordine	<a href="#">1833100000</a>
Tipo	BEST
GTIN (EAN)	4032248501014
CPZ	50 Pieza

**BEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	63 mm	Profondità (pollici)	2.4803 inch
Posizione verticale	49.5 mm	Altezza (pollici)	1.9488 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	3.72 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	innestato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	innestato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Spina
----------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Colori	beige
-------------------	-------	--------	-------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	5.10 mm
-----------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento	altro
----------------------	-------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		