

#### ZZE ZP4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Fermacavo, Montaggio diretto
N. d'ordine	<u>1855260000</u>
Tipo	ZZE ZP4
GTIN (EAN)	4032248396498
CPZ	25 Pieza



## ZZE ZP4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	6.3 mm	Profondità (pollici)	0.248 inch
Posizione verticale	94.04 mm	Altezza (pollici)	3.7024 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	1.73 g		
Temperature			
Townsont up di managemina pri	2E °C EE °C	Tananawatiwa ambianta	E °C 40 °C
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	)	
Aaltri dati tecnici			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Fermacavo		
Dati dei materiali			
Materiale di base	PA 66 GF 30	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	00.011	bolgo
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
	Wortaggio diretto		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
		ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-20-03-90