

**TS15 155 KLIPPON K3 CSS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 155 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| N. d'ordine | <a href="#">1910030000</a>   |
| Tipo        | TS15 155 KLIPPON K3 CSS  |
| GTIN (EAN)  | 4032248536948  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

**TS15 155 KLIPPON K3 CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 15 mm  | Altezza (pollici)    | 0.5906 inch |
| Larghezza           | 155 mm | Larghezza (pollici)  | 6.1024 inch |
| Peso netto          | 25 g   |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**PE70 Dati Generali**

|                      |              |                         |                   |
|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Spessore materiale   | 1 mm         | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Norme                | DIN EN 60715 | Superficie              | zincato, cromato  |
| Resistenza agli urti | 10.00 J      | Materiale di base       | acciaio           |
| Dimensioni timbro    | 4,5 x 20 mm  |                         |                   |

**Dati generali Accessori**

|                    |         |                   |                  |
|--------------------|---------|-------------------|------------------|
| Spessore materiale | 1 mm    | Superficie        | zincato, cromato |
| Materiale di base  | acciaio | Dimensioni timbro | 4,5 x 20 mm      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |