

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Trasformatori di corrente plug-on

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 400 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	<u>2420980000</u>
Tipo	CMA-31-400-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429305
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2.0472 inch	
Posizione verticale	80.9 mm	Altezza (pollici)	3.185 inch	
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch	
Peso netto	296.56 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C50 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Attributi elettrici				
Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	05 A	
Carico	5 VA	Corrente primaria	400 A	
Caratteristiche tecniche			-	
Grado di protezione	IP20	Classe di isolamento	E	
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale	Frequenza nominale	50 Hz	
Dimensioni dei conduttori i	n tensione			
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25.70 mm	
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno	
Coordinazione di isolament	:0			
	IFO 04000 4 0007 IF		0.5	
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	0,5	
Classificazioni				
	5 000000			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine



Trasformatori di corrente plug-on I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

po CMA-31-41-SNAP-ON Versione

N. d'ordine <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

CPZ 1 ST

Versione catalogo / Disegni 4