





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente
N. d'ordine	<u>1934450000</u>
Tipo	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
CPZ	10 Pieza



STR CC 30/60 TRANSPARENT

Conforme



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-
Omo	α	2710	nı
	ιυч	aziv	

ROHS

Dimensioni e pesi			
Profondità	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	1.1 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	autoadesivo	
Larghezza	60 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	НВ	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	
Colori	trasparente	
Alogeni	No	
Materiale di base	PVC	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate	Macchine	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 31.10.2025 04:06:00 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



Disegni

STR CC 30/60 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

