

**HDC MBUS8 X6A FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Insert
N. d'ordine	<a href="#">2427910000</a>
Tipo	HDC MBUS8 X6A FC
GTIN (EAN)	4050118437102
CPZ	2 Pieza

## HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	34.8 mm	Profondità (pollici)	1.3701 inch
Posizione verticale	12.2 mm	Altezza (pollici)	0.4803 inch
Larghezza	12.2 mm	Larghezza (pollici)	0.4803 inch
Peso netto	6 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Dati generali

Numero di poli	8	Codifica	Codificato X
Superficie dei contatti	dorata	Velocità di trasmissione	10 Gbps
Resistenza d'isolamento	≥ 100 MΩ	Categoria	Cat. 6A
Tensione nominale	50 V	Corrente nominale	0.5 A
Cicli di inserimento	100	Tipo	Femmina
Grado di lordura	2		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Contatti a crimpare



## Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS8 F AWG20	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2565990000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575842	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC MBUS8 F AWG22	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2565970000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575828	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC MBUS8 F AWG26-24	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2565950000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575804	
CPZ	100 ST	

## Boccole di schermatura



## Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS CFS 5.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CFS 7.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 7.3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
CPZ	10 ST	

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	HDC MBUS CF 7.9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 8.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 10.3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 11.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
CPZ	10 ST	

## offenes Ende / offenes Ende



## Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC XX5E02 OXXXXDM-1000	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC XX6A01 OXXXXDM-1000	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC XX5E01 OXXXXDM-1000	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
CPZ	1 ST	

## Accessori

Tipo	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Versione
N. d'ordine	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
CPZ	1 ST