

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'unione di cavi piatti e FieldPower® Elevator permette di integrare diverse funzionalità per il pianerottolo del vano ascensore in una unica soluzione: catena di sicurezza, comunicazione del bus e alimentazione. È possibile eseguire un'installazione rapida e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Wiring box for elevator shaft
N. d'ordine	<a href="#">2483990000</a>
Tipo	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-15T00:00:00+01:00

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	64.5 mm	Profondità (pollici)	2.5394 inch
Posizione verticale	122 mm	Altezza (pollici)	4.8031 inch
Larghezza	96 mm	Larghezza (pollici)	3.7795 inch
Peso netto	261.28 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio -5 °C...50 °C Temperatura d'esercizio -5 °C...50 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto La scatola di cablaggio del vano ascensore è utilizzabile con cavo piatto approvato dal produttore Draka EHC.

**Classificazioni**




ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

## FP ESWB LANDING SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni



## FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS 0.4X2.5X75	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9008370000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056330	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDS 1.2X6.5X150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9009010000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248266869	
CPZ	1 ST	

## Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSE 160	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9046410000</a>	
GTIN (EAN)	4032248357734	
CPZ	1 ST	