

APP 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Parete di separazione
N. d'ordine	<u>2489110000</u>
Tipo	APP 4
GTIN (EAN)	4050118499322
CPZ	50 Pieza



APP 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
	000		
Dimensioni e pesi			
Profondità	54.85 mm	Profondità (pollici)	2.1594 inch
Posizione verticale	89.15 mm	Altezza (pollici)	3.5098 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	5.01 g	Edigitoria (politor)	0.000 1 111011
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	
remperatura d'esercizio continuo, min.	-00 C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	Sì		
Dati dei materiali			
	14/		
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
	5 000000		
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Foglio dati

APP 4

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

