

Illustrazione del prodotto

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
N. d'ordine	2004960000
Tipo	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	80.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
-------------------	-------------	----------------------------------	----

Dati dei materiali

Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento
-------------------	---------------	--------	----------------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	150 A
-------------------	-------	-------------------	-------

Dimensioni

Passo in mm (P)	18.50 mm
-----------------	----------

Generale

Numero di poli	5
----------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Accessori**Collegamento ausiliario**

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VH 27.4/8/6.4	Versione	
N. d'ordine	1967090000	Serie W, Boccola distanziale	
GTIN (EAN)	4032248738700		
CPZ	5 ST		