

WQV 50N/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 10 mm	
N. d'ordine	2004960000	
Tipo	WQV 50N/5	
GTIN (EAN)	4050118389647	
CPZ	5 Pieza	



WQV 50N/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			,	
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch	
Peso netto	63.53 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No	
Dati dei materiali				
Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento	
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	150 A	
Dimensioni				
Passo in mm (P)	18.50 mm			
Generale				
Numero di poli	5			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Versione catalogo / Disegni



WQV 50N/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Collegamento ausiliario



5 ST

CPZ

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 VH 27.4/8/6.4
 Versione

 N. d'ordine
 1967090000
 Serie W, Boccola distanziale

 GTIN (EAN)
 4032248738700