

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Identificazione personalizzata: EL

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura.Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 100 x , blu
N. d'ordine	<u>2519030000</u>
Tipo	EL 100 MM BL 30M
GTIN (EAN)	4050118531084
CPZ	1 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	828 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C		
Conformità ambientale del pi	odotto		
Charles a surface in the Dallic	C		
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%		
REACH SVIIC	No SVHC superiori a 0, i	W190	
Dati generali			
Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	esente da alogeni,
			autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	blu
Alogeni	No	 Lunghezza	30000 mm
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C	Numero per rotolo	1
Marcatori per apparecchi			
Alogeni	No		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 14.0



Disegni

EL 100 MM BL 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 110/360 SW
N. d'ordine 2005070000
GTIN (EAN) 4050118390049

Versione Ink ribbon

CPZ 1 ST

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

	U			
Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione		
N. d'ordine	1302920000			
GTIN (EAN)	4050118102307			
CPZ	1 ST			
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione		
N. d'ordine	1357420000			
GTIN (EAN)	4050118160314			
CPZ	1 ST			

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione

N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

RIBBON MM 110/300 WS Tipo Versione 2918800000 N. d'ordine Ink ribbon

4099986574878 GTIN (EAN)

CPZ 1 ST