

**WQV 50N/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
N. d'ordine	<a href="#">2004960000</a>
Tipo	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
CPZ	5 Pieza

**WQV 50N/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	63.53 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
-------------------	-------------	----------------------------------	----

**Dati dei materiali**

Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento
-------------------	---------------	--------	----------------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	150 A
-------------------	-------	-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	18.50 mm
-----------------	----------

**Generale**

Numero di poli	5
----------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 50N/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Collegamento ausiliario**

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VH 27.4/8/6.4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1967090000</a>	Serie W, Boccola distanziale
GTIN (EAN)	4032248738700	
CPZ	5 ST	