

FP ESWB TERMINAL SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'unione di cavi piatti e FieldPower® Elevator permette di integrare diverse funzionalità per il pianerottolo del vano ascensore in una unica soluzione: catena di sicurezza, comunicazione del bus e alimentazione. È possibile eseguire un'installazione rapida e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Scatola di cablaggio per pozzo ascensore
N. d'ordine	2524850000
Tipo	FP ESWB TERMINAL SET
GTIN (EAN)	4050118536430
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2026-02-15T00:00:00+01:00

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	64.5 mm	Profondità (pollici)	2.5394 inch
Posizione verticale	122 mm	Altezza (pollici)	4.8031 inch
Larghezza	96 mm	Larghezza (pollici)	3.7795 inch
Peso netto	261.28 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-5 °C...50 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
--------------------------	---------------	-------------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Nota importante

Informazioni sul prodotto	La scatola di cablaggio del vano ascensore è utilizzabile con cavo piatto approvato dal produttore Draka EHC.
---------------------------	---

Classificazioni




ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS 0.4X2.5X75	Versione	
N. d'ordine	9008370000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056330		
CPZ	1 ST		
Tipo	SDS 1.2X6.5X150	Versione	
N. d'ordine	9009010000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248266869		
CPZ	1 ST		

Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione. Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali. Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900. Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSE 160	Versione	
N. d'ordine	9046410000	Tagliacavi laterale	
GTIN (EAN)	4032248357734		
CPZ	1 ST		