

AEP 2T 4 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale	
N. d'ordine	<u>2540010000</u>	
Tipo	AEP 2T 4 BL	
GTIN (EAN)	4050118551907	
CPZ	20 Pieza	



AEP 2T 4 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
Pollo					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	46.55 mm	Profondità (pollici)	1.8327 inch		
Posizione verticale	98.5 mm	Altezza (pollici)	3.8779 inch		
Larghezza	2.1 mm	Larghezza (pollici)	0.0827 inch		
Peso netto	3.64 g				
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.	-25 C55 C	Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.			
remperatura d'esercizio continuo, min.	-00 C	remperatura u esercizio continuo, max.	130 C		
Conformità ambientale del pr	odotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.033 kg CO2eq.			
Aaltri dati tecnici					
bloccabile	Sì				
Dati dei materiali					
Managiala di basa	\\/	Calari	la la c		
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	Wemid	Colori	blu		
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		-		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33		
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0			
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33		27-14-11-33		
		ECLASS 13.0	27-25-03-01		
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01		