

**KTB MOPL 7650 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">2022680000</a>  |
| Tipo        | KTB MOPL 7650 MSZN H  |
| GTIN (EAN)  | 4050118403893   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**KTB MOPL 7650 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |              |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 12 mm  | Profondità (pollici) | 0.4724 inch  |
| Posizione verticale | 707 mm | Altezza (pollici)    | 27.8346 inch |
| Larghezza           | 447 mm | Larghezza (pollici)  | 17.5984 inch |
| Peso netto          | 3966 g |                      |              |

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PE70 Dati Generali**

Spessore materiale 1.5 mm Superficie zincato  
Materiale di base Lamiera d'acciaio

**Dati generali Accessori**

Spessore materiale 1.5 mm Superficie zincato  
Materiale di base Lamiera d'acciaio

**Classificazioni**

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213  
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39  
ECLASS 15.0 27-40-06-39

## KTB MOPL 7650 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |
| CPZ         | 1 ST                       | acciaio, zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento       |

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

## Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |

**KTB MOPL 7650 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Profondità 7,5 mm**

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

**Guide**

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR    | Versione   |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">8000006728</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 447 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118653014              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 ST                      |  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB7650 VER    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006717</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 693 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652956              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |  |