

**HDC MBUS8 M AWG20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Crimp contact
N. d'ordine	<a href="#">2565980000</a>
Tipo	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
CPZ	100 Pieza

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0 g

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Dati generali**

Superficie dei contatti	dorata	Velocità di trasmissione	10 Gbps
Corrente nominale	0.5 A	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Maschio		

**Dati generali**

Diametro contatto Ø codolo	0.6 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 4 mm dimensionamento
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.
Superficie	oro	Cicli di inserimento
Tipo	Maschio	Materiale di base
Serie	ModuPlug	Procedimento di fabbricazione
Materiale del contatto	Lega di rame	torniti



**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Utensili****Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
CPZ	1 ST	