



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altri parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| N. d'ordine | 2568530000 |
|-------------|----------------------|
| Tipo | HDC HP550 ABGH CR 1P |
| GTIN (EAN) | 4050118776638 |
| CPZ | 1 Pieza |



HDC HP550 ABGH CR 1P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | |
| Omologazioni | ϵ | | | |
| ROHS | Conforme | | | |
| Dimensioni e pesi | | | | |
| Peso netto | 255 g | | | |
| Conformità ambientale d | lel prodotto | | | |
| Stato conformità RoHS REACH SVHC | Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt% | | | |
| Dati generali | | , | , | |
| Esecuzione custodia | Base passante | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Colori | nero | Superficie | Rivestito a polvere | |
| Esente da alogeni | false | Grado di protezione | IP68, in stato collegato | |
| Dati generali | | | | |
| Colori | nero | Superficie | Rivestito a polvere | |
| Nota importante | | | | |
| Informazioni sul prodotto | A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporr la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensior di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci. | | | |
| Classificazioni | 1 | | | |
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 | |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 | |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 | |

ECLASS 15.0

27-44-02-02

HDC HP550 ABGH CR 1P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Contatti a crimpare



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | HDC HP 550 F 25 | Versione | | |
|-------------|-------------------|---|--|--|
| N. d'ordine | 1220570000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4050118003840 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 50 | Versione | | |
| N. d'ordine | <u>1177100000</u> | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248970919 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 70 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1268820000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4050118057584 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 95 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1079810000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248841707 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 150 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1079830000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248842018 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 120 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1079820000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248841806 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 185 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1079840000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248841905 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| Tipo | HDC HP 550 F 240 | Versione | | |
| N. d'ordine | 1120600000 | HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di | | |
| GTIN (EAN) | 4032248901609 | installazione: 550 | | |
| CPZ | 1 ST | | | |
| | | | | |

Versione catalogo / Disegni