

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altre parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2568530000
Tipo	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
CPZ	1 Pieza

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 255 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Esecuzione custodia	Base passante	Classe d'infiammabilità UL 94	None
Colori	nero	Superficie	Rivestito a polvere
Esente da alogeni	false	Grado di protezione	IP68, in stato collegato

Dati generali

Colori	nero	Superficie	Rivestito a polvere
--------	------	------------	---------------------

Nota importante

Informazioni sul prodotto A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Contatti a crimpare



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HP 550 F 25	Versione
N. d'ordine	1220570000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4050118003840	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 50	Versione
N. d'ordine	1177100000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248970919	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 70	Versione
N. d'ordine	1268820000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4050118057584	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 95	Versione
N. d'ordine	1079810000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248841707	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 150	Versione
N. d'ordine	1079830000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248842018	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 120	Versione
N. d'ordine	1079820000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248841806	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 185	Versione
N. d'ordine	1079840000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248841905	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 F 240	Versione
N. d'ordine	1120600000	HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248901609	installazione: 550
CPZ	1 ST	