

# **CABTITE FRL 16/8 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici verniciate e ruvide.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Telaio di bloccaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 68.8 mm, Larghezza: 125 mm, Profondità: 11.3 mm, -40 °C 120 °C, IP66	
N. d'ordine	<u>2584220000</u>	
Tipo	CABTITE FRL 16/8 BK	
GTIN (EAN)	4050118616590	
CPZ	10 Pieza	



## **CABTITE FRL 16/8 BK**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omo	loga	zioni

Omologazioni	c <b>FL</b> us
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

#### Dimensioni e pesi

Profondità	11.3 mm	Profondità (pollici)	0.4449 inch
Posizione verticale	68.8 mm	Altezza (pollici)	2.7087 inch
Altezza minima	11.3 mm	Larghezza	125 mm
Larghezza (pollici)	4.9212 inch	Diametro	5.5 mm
Altezza di fissaggio	103 mm	Larghezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	29.7 g		

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C120 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Informazioni generali

Coppia di serraggio	3 Nm	Silicone	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Lunghezza apertura	85 mm	Larghezza apertura	40 mm

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Versione catalogo / Disegni



## **CABTITE FRL 16/8 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

#### Disegno quotato



