

P BAG XL SET 14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spelatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Accessori
N. d'ordine	2602240000
Tipo	P BAG XL SET 14
GTIN (EAN)	4050118613049
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-28T00:00:00+01:00

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	220 mm	Profondità (pollici)	8.6614 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12.5984 inch
Peso netto	1256 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Borsa portautensili, Equipaggiata
----------------------	--------------------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Non equipaggiata



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	P BAG BIG	Versione
N. d'ordine	2576620000	Utensili, Accessori
GTIN (EAN)	4050118650594	
CPZ	1 ST	

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 8	Versione
N. d'ordine	9002650000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
CPZ	1 ST	

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

Tipo	STRIPPER ROUND TOP	Versione
N. d'ordine	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
CPZ	1 ST	

Pinze universali isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione. Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KBZ 180	Versione
N. d'ordine	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
CPZ	1 ST	

con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT DIGI PRO	Versione
N. d'ordine	9918870000	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
GTIN (EAN)	4032248405756	
CPZ	1 ST	

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLICER NO 16	Versione
N. d'ordine	9918070000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359189	
CPZ	1 ST	

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	2749610000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Versione
N. d'ordine	2749620000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118896367	
CPZ	1 ST	

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDIK SLIM PH1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749650000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118896398	lama (A): 1
CPZ	1 ST	
Tipo	SDIK SLIM PH2 X 100	Versione
N. d'ordine	2749660000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, 100 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118896404	lama (A): 2
CPZ	1 ST	