

HDC C MHX SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, MHX, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 8, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	2494550000
Tipo	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
CPZ	25 Pieza

HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 3.19 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali


Diametro contatto Ø codolo	4 mm	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 8
Lunghezza di spellatura, collegamento di 15 mm dimensionamento		Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Esecuzione inserto	MHX	Resistenza di passaggio	≤1 mΩ
Sezione di collegamento cavo, max.	8 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm ²
Superficie	argento	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Maschio	Materiale di base	Lega di rame
Procedimento di fabbricazione	torniti	Sezione di collegamento dei conduttori	10 - 8 mm ²
Materiale del contatto	Lega di rame		

Nota importante

Informazioni sul prodotto conduttore semirigido flessibile solo tipo 1231 o 1028

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti torniti

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTIN CM 3.6	Versione	
N. d'ordine	9205440000	Pinza crimpatrice per contatti, 1,5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4032248734146		
CPZ	1 ST		