

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| N. d'ordine | 2666060000 |
| Tipo | STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT |
| GTIN (EAN) | 4050118681550 |
| CPZ | 1 Pieza |

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità | 455 mm | Profondità (pollici) | 17.9134 inch |
| Posizione verticale | 320 mm | Altezza (pollici) | 12.5984 inch |
| Larghezza | 255 mm | Larghezza (pollici) | 10.0394 inch |
| Altezza di fissaggio | 320 mm | Peso netto | 800 g |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c |

Alimentazione elettrica

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------|
| Tensione di alimentazione per uscite | 24 V DC +20 %/ -15 % | Ingressi e sistema della tensione di alimentazione | 230 V AC |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------|

Dati di sistema

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Interfaccia | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB | Numero max. di moduli | 0 |
| Interfaccia di configurazione | Micro USB 2.0, MicroSD CARD | Possibile espansione della memorie dati Sì del programma | |
| Utensile ingegneristico | u-create web | Ambiente di programmazione | basato sulla pagina web |
| Memoria (Flash) | 4 GB | Clock in tempo reale | Capacità tampone (max. 5 giorni) |
| Protocollo bus di campo | TCP/IP | | |

Dati generali

| | |
|--------------------|-------|
| Guida equipaggiata | TS 35 |
|--------------------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000236 | ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 10.0 | EC000236 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-07 | | |