

WCU 501 RS232 CABLE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	universal, USB 2.0	
N. d'ordine	<u>2515030000</u>	
Tipo	WCU 501 RS232 CABLE	
GTIN (EAN)	4050118528756	
CPZ	1 Pieza	
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.	
Disponibile fino a	2024-06-30T00:00:00+02:00	

Versione catalogo / Disegni



WCU 501 RS232 CABLE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	200 mm	Lunghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	43 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-30 °C60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C60 °C
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Dati di collegamento			
Tipo di collegamento	Connettore femmina SUB-		
ripo di collegamento	D a 9 poli		
Dati di sistema			
Interfaccia	In serie RS232		
Dati generali	,		,
Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s² (5 g) @ 10 150 Hz		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 9.0	EC000237 EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Versione catalogo / Disegni