


VT-TM 1/18 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	, Presa per spina x 5.3 mm, poliestere, TPU, Colori: giallo, trasparente, Diametro esterno conduttore: 2.5 - 5 mm
N. d'ordine	2571300000
Tipo	VT-TM 1/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608380
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	8.2 mm	Profondità (pollici)	0.3228 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	5.3 mm	Larghezza (pollici)	0.2087 inch
Peso netto	0.21 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...90 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	5.3 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	giallo, trasparente
Alogeni	No	Materiale di base	poliestere, TPU
Caratteri stampati	senza	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-30...90 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.5 - 1.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TM-I 18 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1718431044	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190349011	
CPZ	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	1718431687	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190349028	
CPZ	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE RT	Versione
N. d'ordine	1718431686	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190397449	
CPZ	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE GN	Versione
N. d'ordine	1718431688	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190398699	
CPZ	320 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1714101044	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190332518	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	1714101687	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190332532	
CPZ	640 ST	

VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VT-TM-I 18 MC NE RT	Versione
N. d'ordine	1714101686	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190332525	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE BL	Versione
N. d'ordine	1714101693	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190332556	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GN	Versione
N. d'ordine	1714101688	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190332549	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE OR	Versione
N. d'ordine	1714101690	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190368623	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GR	Versione
N. d'ordine	1798060000	TM-I, Marcatori per inserti, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248241040	
CPZ	640 ST	

TM-I 15



Affidabilità di processo: TM-I

I cartellini ad innesto TM-I sono provvisti di una linguetta guida che permette un semplice inserimento all'interno delle guaine trasparenti del tipo TM. Quando il cartellino è al proprio posto, la linguetta viene strappata al punto di rottura predefinito. Le guaine preassemblate possono quindi essere semplicemente spinte sui conduttori. I vantaggi per voi: con un solo passaggio possono essere efficientemente preassemblate grandi quantità di materiali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TM-I 15 MM WS	Versione
N. d'ordine	2005450000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390346	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM GE	Versione
N. d'ordine	2005580000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118390353	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM RT	Versione
N. d'ordine	2005760000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4050118390360	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM BL	Versione
N. d'ordine	2005910000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, blu
GTIN (EAN)	4050118390285	
CPZ	2000 ST	