

P BAG SET 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Accessori	
N. d'ordine	2579440000	
Tipo	P BAG SET 5	
GTIN (EAN)	4050118648355	
CPZ	1 Pieza	



PBAGSET5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	170 mm	Profondità (pollici)	6.6929 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1.9685 inch
Larghezza	260 mm	Larghezza (pollici)	10.2362 inch
Peso netto	1294.1 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Borsa portautensili,	
	Equipaggiata	

Classificazioni

	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 9.0	21-10-01-90
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-10-01-90
ECLASS 11.0	21-10-01-90	ECLASS 12.0	21-10-01-90
ECLASS 13.0	21-10-01-90	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG SET 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Non equipaggiata



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo P BAG N. d'ordine 2548180000 GTIN (EAN) 4050118557916

CPZ

Versione

Utensili, Accessori

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max, di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

KT 8 Tipo N. d'ordine 9002650000 Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano GTIN (EAN) 4008190020163

Utensili

CP7



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- · La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- · Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale

3

- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- · Design ergonomico ottimizzato

P BAG SET 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 STRIPAX
 Versione

 N. d'ordine
 9005000000
 Utensili, Utensile spellafili e da taglio

 GTIN (EAN)
 4008190072506

CPZ 1 ST

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 PZ 10 HEX
 Versione

 N. d'ordine
 1445070000
 Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm², 10mm², Crimpatura

 GTIN (EAN)
 4050118250312
 esagonale

 CPZ
 1 ST

Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 VT LCL
 Versione

 N. d'ordine
 2436670000
 Utensili di verifica, Cercacavi

 GTIN (EAN)
 4050118450033
 CPZ

 1 ST
 1 ST

Data di creazione 14.11.2025 08:31:20 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4