

## **LL TTB 6/6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi della gamma TTB Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste. Tutti i componenti rilevanti per la funzione e la sicurezza sono collegati in modo vincolante alla morsettiera. Questo aumenta l'affidabilità dei circuiti dei convertitori di corrente e tensione durante i lavori di installazione e manutenzione.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Leva di bloccaggio (Morsetto)	
N. d'ordine	<u>2710460000</u>	
Tipo	LL TTB 6/6	
GTIN (EAN)	4050118848212	
CPZ	10 Pieza	



## **LL TTB 6/6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D ( 10)	0.0	B ( 10) ( 10) (	0.0000: 1
Profondità	8.2 mm	Profondità (pollici)	0.3228 inch
Posizione verticale	19.7 mm	Altezza (pollici)	0.7756 inch
Larghezza	48.1 mm	Larghezza (pollici)	1.8937 inch
Peso netto	2.7 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, max.		Tomporatura a oboroizio continuo, min.	
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIMA C.O.	F0000040	ETIM 7.0	50000040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Versione catalogo / Disegni