



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PrintJet CONNECT è il conseguente sviluppo della nostra comprovata serie PrintJet. Focalizzata sulle moderne necessità dell'industria e della realizzazione di quadri elettrici, unisce la massima efficienza di processo con l'economicità, una rete intelligente e una completa coerenza dei dati. Ad esempio, è possibile usare i dati direttamente nel processo di creazione, per lavorare in modo più efficace e con la minima percentuale di errore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Stampa a getto d'inchiostro, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
N. d'ordine	<u>2715590000</u>
Tipo	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo	

Omologazioni





ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	930 mm	Profondità (pollici)	36.6141 inch
Posizione verticale	454 mm	Altezza (pollici)	17.874 inch
Larghezza	590 mm	Larghezza (pollici)	23.2283 inch
Peso netto	43693 g		

Temperature

Temperatura ambiente 18 °C...32 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

sistemi di siglatura

T 1 . 11	AA ISO LAA SIIO L	0	0
Tipo di cartellino	MultiCard, MetalliCard	Sistema serbatoio	Cartucce d'inchiostro, CMYK
Processo di stampa	Stampa a getto d'inchiostro	Interfaccia	USB, LAN, Wi-Fi
Software	M-Print® PRO	Tensione di alimentazione	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Sistema operativo	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Driver della stampante	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	In funzione della qualità della stampa	Risoluzione di stampa, max.	1200 DPI
Dotazione	PrintJet CONNECT, Cavo di alimentazione, Cavo USB, W-LAN stick, 1 unità DEK 5/5, 2 x tessuti di pulizia PrintJet, DVD con software M-Print® PRO, Brevi istruzioni per l'uso, manuale d'uso D/EN, tutte le altre 23 lingue su DVD in PDF, Coperchio per la polvere, 1 set di cartucce di inchiostro CMYK		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90

Data di creazione 05.11.2025 09:00:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

PrintJet CONNECT





Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i ordinazione			
Tipo	PJ CON CLEANING UNIT	Versione	
N. d'ordine	<u>2715700000</u>		
GTIN (EAN)	4064675042099		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON FLUID SET	Versione	
N. d'ordine	<u>2715650000</u>		
GTIN (EAN)	4064675036036		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON INK C	Versione	
N. d'ordine	2715610000		
GTIN (EAN)	4064675041573		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON INK K	Versione	
N. d'ordine	<u>2715640000</u>		
GTIN (EAN)	4064675041887		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON INK M	Versione	
N. d'ordine	<u>2715620000</u>		
GTIN (EAN)	4064675042044		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON INK Y	Versione	
N. d'ordine	2715630000		
GTIN (EAN)	4064675041580		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON INK SET	Versione	
N. d'ordine	<u>2715600000</u>		
GTIN (EAN)	4064675041566		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON SERVICE FLAP	Versione	
N. d'ordine	<u>2715690000</u>		
GTIN (EAN)	4064675042082		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON TEXTILE COVER	Versione	
N. d'ordine	<u>2715670000</u>		
GTIN (EAN)	4064675042068		
CPZ	1 ST		
Tipo	PJ CON WASTE PAD	Versione	
N. d'ordine	<u>2715660000</u>		
GTIN (EAN)	4064675042051		
CPZ	1 ST		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo PJ CON WIFI STICK
N. d'ordine 2715680000

Versione

GTIN (EAN) 6955690002749

CPZ 1 ST

M-Print® PRO



Il software M-Print® PRO per la stampa e l'ordinazione di marcatori ed etichette® è una soluzione professionale basata su Windows® per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori Weidmüller. . Questo software vi permette di ottimizzare il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e foto.

- Catalogo prodotti integrato per tutte le etichette e i marcatori, incluse immagini, link alle pagine web e ai dati tecnici del prodotto.
- Gestione dei marcatori e delle etichette con numero di livelli a scelta
- Formattazione personalizzata dei singoli caratteri di un testo (RTF)
- Copia ed inserimento di testo e relativa formattazione
- Disponibili in 20 lingue con supporto UNICODE
- Immissione di dati su etichette e fogli di lavoro o direttamente in Microsoft Excel
- Creazione di tabelle, contatori e sequenze in formato numerico e alfanumerico
- Vasta gamma di formati d'immagine (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Biblioteca grafica con i simboli utilizzati in elettrotecnica
- Opzioni di allocazione prodotto-stampante, ad esempio ESG 9/20 per PrintJet; MultiMark su stampante a trasferimento termico
- Servizio di aggiornamento online tramite Internet
- Interfaccia Weidmueller Configurator (WMC)
- Procedura guidata d'importazione per una serie di formati file (*.txt, *.csv, *.xml, ecc.) per creare i vostri script d'importazione
- Importazione dati da sistemi CAE
- Permanent print preview (anteprima stampa permanente): potete vedere l'aspetto della stampa addirittura nella fase di progettazione, editing WYSIWYG
- Dispositivi di uscita supportati: tutte le stampanti Weidmueller (ad esempio PrintJet CONNECT, THM MultiMark, ecc.) e stampanti standard con driver Microsoft Windows®
- Adattamento rapido ed ottimale dei dispositivi di stampa
- Struttura multi-livello per marcatori ed etichette

Versione catalogo / Disegni 5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	M-PRINT PRO	Versione
N. d'ordine	<u>1905490000</u>	Software per siglare, Software, Windows 10, Windows 11, Software
GTIN (EAN)	4032248526291	stampante
CPZ	1 ST	