

SQV 6/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, grigio, 125 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 18.00, Isolato: No, Larghezza: 43.1 mm
N. d'ordine	<u>2615090000</u>
Tipo	SQV 6/3
GTIN (EAN)	4050118653892
CPZ	50 Pieza



SQV 6/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	Comornic		
Difficustom e pesi			
Profondità	32 mm	Profondità (pollici)	1.2598 inch
Posizione verticale	7.5 mm	Altezza (pollici)	0.2953 inch
_arghezza	43.1 mm	Larghezza (pollici)	1.6968 inch
Peso netto	12.69 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	0/	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	se avvitato		
Dati caratteristici del siste			
Dati Caratteristici dei siste	illa		
Versione	Collegamento trasversale		
Dati dei materiali			1
Materiale di base	PA	Colori	nero, grigio
		COIOII	nero, grigio
Dati dimensionamento			
Corrente nominale	125 A		
Dimensioni			
Passo in mm (P)	18.00 mm		
Generale			
Numero di poli	3		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Versione catalogo / Disegni