



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

### Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2659960500		
Tipo	HDC XX5E02 MMSXXXX-0500		
GTIN (EAN)	4050118673920		
CPZ	1 Pieza		



## **HDC XX5E02 MMSXXXX-0500**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
Omologazioni	_			
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	0 g			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5			
Dati generali				
Numero di poli	4	Lunghezza del cavo	5 m	
Codifica	Codificato D	Superficie dei contatti	Au (oro)	
Velocità di trasmissione	100 MBit/s	Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω	
Categoria	Cat. 5e	Tensione nominale	250 V	
Corrente nominale	4 A	Cicli di inserimento	\u2265 100	
Grado di lordura	2	Versione lato opposto	Maschio, diritto	
Versione lato modulo	Maschio			
Dati tecnici del cavo				
Lunghezza del cavo	5 m	Colore della guaina	blu	
Alogeni	No	Materiale della guaina	Radox EM 104	
	NO	iviateriale della gualita	nadox Livi 104	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07	
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07	
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07	
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07	
ECLASS 15.0	27-06-03-07			

Versione catalogo / Disegni