

HDC C COAX 75 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Maschio, oro
N. d'ordine	2748690000
Tipo	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
CPZ	10 Pieza

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0.9055 inch
Peso netto	2.4 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -55 °C ... 135 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	4.8 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	Collegamento a saldare	Esecuzione inserto	COAX
Colori	dorato	Superficie	oro
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Maschio
Materiale di base	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Disegno



HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MCOAX 4 MC	Versione	
N. d'ordine	2748540000		Modulo dati, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare,
GTIN (EAN)	4050118890754		Maschio, Slot a innesto necessari: 1
CPZ	5 ST		

CTX / HTG / HTX



Pinza crimpatrice per connettori coassiali

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX 188	Versione	
N. d'ordine	9011990000		Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura
GTIN (EAN)	4008190026066		esagonale
CPZ	1 ST		