

IE-CCM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)		
N. d'ordine	<u>2685560000</u>		
Tipo	IE-CCM-3P-8.5		
GTIN (EAN)	4050118695311		
CPZ	1 Pieza		



IE-CCM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni			
	C US		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° certificato (cURus)	E486077		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	35 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C105 °C
Temperatura di posa			
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
TIEACH OVIIC	140 SVIIC superiori a 0, 1 Wt /0		
Dati generali			
Numero di poli	3	Colori	nero
Materiale base della custodia	Nylon, Fibra di vetro, UL riconosciuta	Materiale dei contatti	Ottone, nichel placcate
Superficie dei contatti	CuZn, nichelato	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.75 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	3.5 mm ²	Sezione di collegamento del conduttore, flessibile	0.753.5 mm ²
Grado di protezione	IP68 (50 m / 24 h)		
Proprietà elettriche			
Tensione nominale	600 V	Corrente nominale	20 A
Standard generali			
N° certificato (cURus)	E486077		
Classificazioni			
ETIM C.O.	FC0010F0	ETIM 7.0	FC0010F0
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Versione catalogo / Disegni



IE-CCM-3P-8.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Sezione di montaggio