

**TS TTB 6 VT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Gli accessori completi della gamma TTB Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste. Tutti i componenti rilevanti per la funzione e la sicurezza sono collegati in modo vincolante alla morsettiera. Questo aumenta l'affidabilità dei circuiti dei convertitori di corrente e tensione durante i lavori di installazione e manutenzione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.5 mm, 0.00 mm, Profondità: 51.3 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">2710530000</a>   |
| Tipo        | TS TTB 6 VT  |
| GTIN (EAN)  | 4050118881097  |
| CPZ         | 48 Pieza   |

**TS TTB 6 VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 51.3 mm | Profondità (pollici) | 2.0197 inch |
| Posizione verticale | 9.4 mm  | Altezza (pollici)    | 0.3701 inch |
| Larghezza           | 6.3 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.248 inch  |
| Peso netto          | 1.1 g   |                      |             |

**Temperature**

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C         |  |        |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Altri dati tecnici**

|                   |           |                                  |    |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----|
| Tipo di fissaggio | innestato | Esecuzione a prova di esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Spina     |                                  |    |

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | viola |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

**Dimensioni**

|                                |         |                       |         |
|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Quota metrica filetto, esterna | 0.00 mm | Profondità di innesto | 11.5 mm |
|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|

**Generale**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, | 130 °C |
| max.                                |        |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**TS TTB 6 VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**TS TTB 6 VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

