SM-FO 22/22 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Prevenzione delle operazioni errate: SM I marcatori per dispositivi MultiMark possono essere utilizzati con marcatori in materiali di diversi produttori. Ovunque siano impiegati, assicurano che tutti i componenti, ad esempio i dispositivi di comando e segnalazione di diversi produttori, siano assegnati senza ambiguità.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 22 x 22 mm, argento
N. d'ordine	<u>2712070000</u>
Tipo	SM-FO 22/22 MM SI
GTIN (EAN)	4050118749861
CPZ	500 Pieza



SM-FO 22/22 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
KUNS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.63 mm	Profondità (pollici)	0.0248 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	0.23 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C		
Conformità ambientale del p	rodotto		'
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati generali			
Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Versione	esente da alogeni, autoadesivo
Larghezza	22 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	argento	Alogeni	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THN MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C		
Marcatori per apparecchi			
Alogeni	No		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
EOL AGO 45 O	07.00.11.01		

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-28-11-04



Disegni

SM-FO 22/22 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





SM-FO 22/22 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
Tipo N. d'ordine	RIBBON MM 110/360 SW 2005070000	Versione Ink ribbon
·	· ·	
N. d'ordine	2005070000	