

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PrintJet CONNECT è il conseguente sviluppo della nostra comprovata serie PrintJet. Focalizzata sulle moderne necessità dell'industria e della realizzazione di quadri elettrici, unisce la massima efficienza di processo con l'economicità, una rete intelligente e una completa coerenza dei dati. Ad esempio, è possibile usare i dati direttamente nel processo di creazione, per lavorare in modo più efficiente e con la minima percentuale di errore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sistema di siglatura, Stampa a getto d'inchiostro, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
N. d'ordine	<a href="#">2715590000</a>
Tipo	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
CPZ	1 Pieza

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	930 mm	Profondità (pollici)	36.6141 inch
Posizione verticale	454 mm	Altezza (pollici)	17.874 inch
Larghezza	590 mm	Larghezza (pollici)	23.2283 inch
Peso netto	43693 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente 18 °C...32 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

**sistemi di siglatura**

Tipo di cartellino	MultiCard, MetalliCard	Sistema serbatoio	Cartucce d'inchiostro, CMYK
Processo di stampa	Stampa a getto d'inchiostro	Interfaccia	USB, LAN, Wi-Fi
Software	M-Print® PRO	Tensione di alimentazione	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Sistema operativo	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Driver della stampante	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	In funzione della qualità della stampa	Risoluzione di stampa, max.	1200 DPI
Dotazione	PrintJet CONNECT, Cavo di alimentazione, Cavo USB, W-LAN stick, 1 unità DEK 5/5, 2 x tessuti di pulizia PrintJet, Brevi istruzioni per l'uso, tutte le altre 23 lingue su DVD in PDF, Coperchio per la polvere, 1 set di cartucce di inchiostro CMYK		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****PrintJet CONNECT**

Accessori e materiali di consumo per PrintJet CONNECT

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PJ CON CLEANING UNIT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715700000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042099	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON FLUID SET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675036036	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON INK C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715610000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041573	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON INK K	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041887	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON INK M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715620000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042044	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON INK Y	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715630000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041580	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON INK SET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715600000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041566	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON SERVICE FLAP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715690000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042082	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON TEXTILE COVER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715670000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042068	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJ CON WASTE PAD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715660000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042051	
CPZ	1 ST	

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	PJ CON WIFI STICK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715680000</a>	
GTIN (EAN)	6955690002749	
CPZ	1 ST	

**M-Print® PRO**

Il software M-Print® PRO per la stampa e l'ordinazione di marcatori ed etichette® è una soluzione professionale basata su Windows® per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori Weidmüller. Questo software vi permette di ottimizzare il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e foto.

- Catalogo prodotti integrato per tutte le etichette e i marcatori, incluse immagini, link alle pagine web e ai dati tecnici del prodotto.
- Gestione dei marcatori e delle etichette con numero di livelli a scelta
- Formattazione personalizzata dei singoli caratteri di un testo (RTF)
- Copia ed inserimento di testo e relativa formattazione
- Disponibili in 20 lingue con supporto UNICODE
- Immissione di dati su etichette e fogli di lavoro o direttamente in Microsoft Excel
- Creazione di tabelle, contatori e sequenze in formato numerico e alfanumerico
- Vasta gamma di formati d'immagine (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Biblioteca grafica con i simboli utilizzati in elettrotecnica
- Opzioni di allocazione prodotto-stampante, ad esempio ESG 9/20 per PrintJet; MultiMark su stampante a trasferimento termico
- Servizio di aggiornamento online tramite Internet
- Interfaccia Weidmueller Configurator (WMC)
- Procedura guidata d'importazione per una serie di formati file (\*.txt, \*.csv, \*.xml, ecc.) per creare i vostri script d'importazione
- Importazione dati da sistemi CAE
- Permanent print preview (anteprima stampa permanente): potete vedere l'aspetto della stampa addirittura nella fase di progettazione, editing WYSIWYG
- Dispositivi di uscita supportati: tutte le stampanti Weidmueller (ad esempio PrintJet CONNECT, THM MultiMark, ecc.) e stampanti standard con driver Microsoft Windows®
- Adattamento rapido ed ottimale dei dispositivi di stampa
- Struttura multi-livello per marcatori ed etichette

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	M-PRINT PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1905490000</a>	Software per siglare, Software, Windows 10, Windows 11, Software
GTIN (EAN)	4032248526291	stampante
CPZ	1 ST	