

**KTB MOPL 5076 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 453 mm, Larghezza: 701 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">2716120000</a>                                                                                                                                                 |
| Tipo        | KTB MOPL 5076 MSZN                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4064675047902                                                                                                                                                              |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                    |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |              |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 12 mm  | Profondità (pollici) | 0.4724 inch  |
| Posizione verticale | 453 mm | Altezza (pollici)    | 17.8346 inch |
| Larghezza           | 701 mm | Larghezza (pollici)  | 27.5984 inch |
| Peso netto          | 4075 g |                      |              |

### Temperature

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura d'esercizio |
|-------------------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### PE70 Dati Generali

|                    |                   |            |         |
|--------------------|-------------------|------------|---------|
| Spessore materiale | 1.5 mm            | Superficie | zincato |
| Materiale di base  | Lamiera d'acciaio |            |         |

### Dati generali Accessori

|                    |         |                                      |                   |
|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Spessore materiale | 1.5 mm  | Diametro foro di equipaggiamento (D) | 7 mm              |
| Superficie         | zincato | Materiale di base                    | Lamiera d'acciaio |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## Accessori

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

## Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio                                                          |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                  |