

IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - presa angolata IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 10 m
N. d'ordine	<u>2717760100</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780130
CPZ	1 Pieza



IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	10 m	Lunghezza (pollici)	393.7008 inch
Peso netto	619 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
0	0 1		
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
Dati tecnici del cavo		40 17 54 555 E 14	
Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
quantità di fili	4	Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754
Isolamento	Poliolefina	cicli di piegatura	2 Mio
Resistenza alla fiamma	Yes	Materiale della guaina	PUR
Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione
Campo delle temperature, posa fissa	-4080 °C	Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C
Numero di poli	4		
Dati tecnici generali			
Grado di protezione	IP67		
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	estremità conduttore libera		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto femmina, Angolato a 90°, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

Data di creazione 04.11.2025 04:11:31 MEZ

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-06-03-08



IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2 3
J ——	blue	3