


CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina sezionatrice automatica tramite PC IBM compatibile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Macchina di spellatura
N. d'ordine	2797190000
Tipo	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
CPZ	1 Pieza

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	250 mm	Profondità (pollici)	9.8425 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza	300 mm	Larghezza (pollici)	11.811 inch
Peso netto	11000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spezzonatrici

Potenza allacciata	0.1 kW	Selezione della quantità, max.	Codice quantità parte regolabile
Comando	elettrico	Tastiera	Display touchscreen
Display dell'indicatore	Display LCD	Preselezione lunghezza, max.	999999 mm
Preselezione lunghezza, min.	10 mm	Software	per lo scambio di dati con PC compatibile IBM
Passaggio (diametro max.)	Diametro esterno 8 mm	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conduttori singoli flessibili/rigidi	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Accessori / ricambi

- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzonatrice automatica tramite PC IBM compatibile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA V CUTFIX	Versione
N. d'ordine	9054740000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248 1045 12	
CPZ	1 ST	