

LL TTB 6/1 WT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi della gamma TTB Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste. Tutti i componenti rilevanti per la funzione e la sicurezza sono collegati in modo vincolante alla morsettiera. Questo aumenta l'affidabilità dei circuiti dei convertitori di corrente e tensione durante i lavori di installazione e manutenzione.

Dati generali per l'ordinazione

	<u>'</u>
Versione	Leva di bloccaggio (Morsetto)
N. d'ordine	<u>2817220000</u>
Tipo	LL TTB 6/1 WT
GTIN (EAN)	4064675322535
CPZ	50 Pieza



LL TTB 6/1 WT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Oniologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
5 (10)	40	B (10) (10)	4.5740
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	19.7 mm	Altezza (pollici)	0.7756 inch
Larghezza	7.6 mm	Larghezza (pollici)	0.2992 inch
Peso netto	0.4 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Temperatura a escretzio continuo, mini.	00 0	Tomporatara a esoroizio continuo, max.	100 0
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	bianco
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		