

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
N. d'ordine	2833890000
Tipo	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	323 mm	Profondità (pollici)	12.7165 inch
Posizione verticale	188 mm	Altezza (pollici)	7.4016 inch
Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	12496 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Comando	Elettromeccanico
Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²
Area di crimpatura, max.	2.5 mm ²	Area di crimpatura, min.	0.5 mm ²
Lunghezza di crimpatura	8 mm	Materiali di consumo	Capicorda tubiformi su bobina
Lunghezza dei terminali	14 mm	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA CF ECO	Versione
N. d'ordine	2875560000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4064675654674	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUELSENTRENNMESSER CRIM...	Versione
N. d'ordine	2875570000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4064675654681	
CPZ	1 ST	