

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione
fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900.
Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo.
Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato,
superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Versione | Utensile di montaggio |
| N. d'ordine | 2854990000 |
| Tipo | SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT |
| GTIN (EAN) | 4064675530336 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Imballaggio | scatola di cartone |

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Larghezza | 285 mm | Larghezza (pollici) | 11.2204 inch |
| Peso netto | 507 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Descrizione articolo | Set di cacciaviti VDE + voltmetro |
|----------------------|-----------------------------------|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | |
|-------|--------------------------|
| Forma | Spaccato, taglio a croce |
|-------|--------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011815 | ETIM 9.0 | EC011815 |
| ETIM 10.0 | EC011815 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-16 | | |

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDIS 0.4X2.0X60 | Versione |
| N. d'ordine | 2749780000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896527 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.4X2.5X75 | Versione |
| N. d'ordine | 2749790000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: 75 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896534 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.5X3.0X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749800000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896541 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.6X3.5X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749810000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.8X4.0X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749820000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897029 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 1.0X5.5X125 | Versione |
| N. d'ordine | 2749850000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | |
| CPZ | 1 ST | |