

WAP WTL 6




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Parete di separazione e terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 68.5 mm, Lar- ghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
N. d'ordine	<u>2863960000</u>
Tipo	WAP WTL 6
GTIN (EAN)	4064675598824
CPZ	20 Pieza



WAP WTL 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
	(6
ROHS	Conforme

Dimen	

Profondità	35.2 mm	Profondità (pollici)	1.3858 inch
Posizione verticale	68.5 mm	Altezza (pollici)	2.6968 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	3.45 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, mi	in60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
--------------------------------------	---------	--	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.040 kg CO2eq.	

Aaltri dati tecnici

occabile Sì

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Versione catalogo / Disegni