

SEP 4C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posi- zione verticale: 91.8 mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
N. d'ordine	<u>2874810000</u>
Tipo	SEP 4C 4
GTIN (EAN)	4064675649847
CPZ	20 Pieza

Versione catalogo / Disegni



SEP 4C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	34.05 mm	Profondità (pollici)	1.3405 inch
Posizione verticale	91.8 mm	Altezza (pollici)	3.6142 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	3.21 g		
Temperature			
_	0.5.00		22.02
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.030 kg CO2 eq.	
- Improvide carbonica di prodotto	Dana cana ai canceno	0.030 kg 002 cq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	Sì		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01