## **CC-FO 74/101 MM SI**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 74 x 101 mm, argento
N. d'ordine	<u>2885730000</u>
Tipo	CC-FO 74/101 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854333
CPZ	100 Pieza



# **CC-FO 74/101 MM SI**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.55 mm	Profondità (pollici)	0.0217 inch
Posizione verticale	74 mm	Altezza (pollici)	2.9134 inch
Larghezza	101 mm	Larghezza (pollici)	3.9764 inch
Peso netto	0.01 a		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

## Dati generali

Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	101 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	argento	Alogeni	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	Neutro

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versione catalogo / Disegni

## **CC-FO 74/101 MM SI**




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW
N. d'ordine 2005080000
GTIN (EAN) 4050118389951

GTIN (EAN) 405011838995

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK ROLLER 115 Versione

N. d'ordine 1357420000
GTIN (EAN) 4050118160314
CPZ 1 ST

## **THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione N. d'ordine 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 07.11.2025 08:04:17 MEZ

Versione catalogo / Disegni 3