Foglio dati

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2830780000
Tipo	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389149
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Peso netto	21.12 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	T-coded
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	CuZn, nichelato	Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	12 A
Grado di protezione	IP65, IP67, IP68	Cicli di inserimento	≥ 100
Grado di lordura	3	Pressacavo	M 12
Collegamento schermato	Sì	Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C

Norme

Norma Materiale di isolamento	IEC 60664-1	Connettori a norma	IEC 61076-2-111

Dati tecnici generali

Numero di poli	4	Codifica	T-coded
Filettatura del collegamento	Femmina M12, Spina M12	Superficie dei contatti	dorata
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	CuZn, nichelato
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	63 V
Corrente nominale	12 A	Grado di protezione	IP65, IP67, IP68
Cicli di inserimento	≥ 100	Grado di lordura	3
Pressacavo	M 12	Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto



Disegno quotato




Disegno dettagliato




Plug

Schema dei poli




Plug

Schema dei poli



Socket

Sezione di montaggio



SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

