

TOP CASE ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spelatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2903580000
Tipo	TOP CASE ULTIMATE
GTIN (EAN)	4099986009356
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

www.weidmueller.com

OmologazioniROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	352 mm	Profondità (pollici)	13.8582 inch
Posizione verticale	255 mm	Altezza (pollici)	10.0394 inch
Larghezza	465 mm	Larghezza (pollici)	18.3071 inch
Peso netto	11952 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Dati tecniciDescrizione articolo Valigetta utensili**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

non equipaggiato



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TOP CASE	Versione	
N. d'ordine	1345330000	Assortment box	
GTIN (EAN)	4050118149913		
CPZ	1 ST		

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Pinze universali isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KBZ 180	Versione	
N. d'ordine	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
CPZ	1 ST		

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 8	Versione	
N. d'ordine	9002650000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano	
GTIN (EAN)	4008190020163		
CPZ	1 ST		

Pinze telefoniche isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FRZ S 160	Versione	
N. d'ordine	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
CPZ	1 ST		

Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SE HD 180	Versione	
N. d'ordine	9046330000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
CPZ	1 ST		

Utensili



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPPER ROUND TOP	Versione	
N. d'ordine	9918050000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248359165		
CPZ	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale

Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versione	
N. d'ordine	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
CPZ	1 ST		

Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT LCL	Versione	
N. d'ordine	2436670000	Utensili di verifica, Cercacavi	
GTIN (EAN)	4050118450033		
CPZ	1 ST		

con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT DIGI PRO	Versione	
N. d'ordine	9918870000	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione	
GTIN (EAN)	4032248405756		
CPZ	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FOLDING RULER	Versione
N. d'ordine	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
CPZ	1 ST	

Set di cacciaviti



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Versione
N. d'ordine	2749580000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118896329	
CPZ	1 ST	

Lame



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLICER 1K	Versione
N. d'ordine	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
CPZ	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AM 25	Versione	
N. d'ordine	9001540000	Utensili, Utensili di sguainatura	
GTIN (EAN)	4008190138271		
CPZ	1 ST		

Utensile di compressione



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione. Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali. Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900. Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WPZ 250	Versione	
N. d'ordine	2886220000	Pinze per pompe acqua	
GTIN (EAN)	4064675855224		
CPZ	1 ST		

Tester di continuità



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT CTL	Versione
N. d'ordine	2436690000	Utensili di verifica, Dispositivo di prova
GTIN (EAN)	4050118450040	
CPZ	1 ST	

Chiavi per armadio



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CROSS-KEY UNIVERSAL	Versione
N. d'ordine	9918130000	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
CPZ	1 ST	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 HEX	Versione
N. d'ordine	1445070000	Pinza crimpatrice per terminali, 0,25mm ² , 10mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118250312	
CPZ	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tester per la misura della tensione



Nell'installazione, manutenzione e negli interventi di riparazione di impianti e apparecchi elettrici i tester sono un elemento fondamentale.

Weidmüller offre una gamma completa di strumenti di controllo:

si va da tester per la misura della tensione, alle pinze per la misurazione della corrente, ai tester prese e della corrente di guasto. Nello sviluppo e realizzazione dei suoi prodotti, Weidmüller tiene conto dei desideri e dell'esperienza dei suoi clienti: i prodotti Weidmüller hanno un design ottimizzato e la massima affidabilità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD ELEC PRO	Versione	
N. d'ordine	2855000000	Tester per la misura della tensione, No	
GTIN (EAN)	4064675530343		
CPZ	1 ST		

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FLEXIMET 5 M	Versione	
N. d'ordine	2534210000	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
CPZ	1 ST		

Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versione	
N. d'ordine	9025430000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN	
GTIN (EAN)	4008190337162		
CPZ	1 ST		

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX 16	Versione	
N. d'ordine	9005610000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190183875		
CPZ	1 ST		
Tipo	AM 12	Versione	
N. d'ordine	9030060000	Utensili, Utensili di sguainatura	
GTIN (EAN)	4008190337827		
CPZ	1 ST		

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 16	Versione	
N. d'ordine	9012600000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4008190035440	16mm ² , Crimpatura dentellata	
CPZ	1 ST		

Accessori**Set di cacciaviti a lama**

Cacciaviti SoftFinish Weidmüller per impieghi generali, lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno temprato, con cromatura opaca.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD SET T10/15/20/25/30/...	Versione
N. d'ordine	2749230000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118895520	
CPZ	1 ST	

Assortimento punte E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT-BOX 11	Versione
N. d'ordine	2748110000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118894493	
CPZ	1 ST	

Portapunte



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD BITHOLDER 1/4	Versione
N. d'ordine	2888380000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4064675875420	
CPZ	1 ST	

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SPIRIT LEVEL	Versione
N. d'ordine	2888400000	Utensili, Accessori
GTIN (EAN)	4064675875444	
CPZ	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Seghetto****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PUK HACKSAW	Versione	
N. d'ordine	2888390000	Utensili, Accessori	
GTIN (EAN)	4064675875437		
CPZ	1 ST		

Martello**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HAMMER	Versione	
N. d'ordine	2888420000	Utensili, Accessori	
GTIN (EAN)	4064675875468		
CPZ	1 ST		